



## Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, fără acumulator, încărcător, Tip: GSB1860PRO



### Date comandă

Numărul de comandă	070113 GSB1860PRO
GTIN	
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

**Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator** pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Cu motor CE fără perii.

**KickBackControl** cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mână perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spații înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity. Cu frână de motor.

#### Avantaj:

Lungimi foarte scurte, de numai 184 mm, ale capului.

#### Livrare:

**Fără acumulator, fără încărcător și cu L-BOXX.**

**Notă:**

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

**Descriere tehnică**

Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GSB 18V-60C
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Turație maximă treapta 2	1900 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în beton	10 mm
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	1,8 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Model constructiv motor	Motor fără perii
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Moment maxim de rotație moale	31 Nm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	8 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton

recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

---

## Accesorii

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073863 C18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073856 C18