

Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, Ø DC h8: 3,1mm**Dados do pedido**

Número do pedido	114450 3,1
GTIN	4045197018502
Classe de artigo	11B

Descrição**Modelo:**

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.

Núcleo reforçado.

Espirais de sulco plano sem revestimento, com chanfros nitrurados a partir de 3 mm.

Com ponta em bico de forma C até ao tamanho 3,9 mm.

Com ponta em bico de forma S a partir do tamanho 4 mm.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas L_c	36 mm
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,03 mm/U
Ø nominal D_c	3,1 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D_s	3,1 mm
Comprimento total L	65 mm
Norma	DIN 338
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	31,4 mm
Ângulo da ponta	130 grau

Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Tipo	FS
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		