

Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M1,6X0,25**Dados do pedido**

Número do pedido	130005 M1,6X0,25
GTIN	4062406003876
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	1,6 mm
Profundidade de rosca	4,8 mm
Comprimento total L	40 mm
Passo de rosca	0,25 mm
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX

Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Quadrado da haste □	2,1 mm
Ø do furo central	1,35 mm
Norma	DIN 371
Número de sulcos de aparas	2
Número de arestas de corte Z	2
Ø haste D _s	2,5 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M1,6×0,25
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar