

**Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M30X0,35****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 130005 M30X0,35 |
| GTIN             | 4062406005894   |
| Classe de artigo | 10N             |

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Passo de rosca               | 0,35 mm    |
| Comprimento total L          | 180 mm     |
| Quadrado da haste □          | 18 mm      |
| Óleo de corte                | HSS E      |
| Número de arestas de corte Z | 4          |
| Profundidade de rosca        | 90 mm      |
| Ø haste D <sub>s</sub>       | 22 mm      |
| Norma                        | DIN 376    |
| Ø da rosca                   | 30 mm      |
| Classe de tolerância         | ISO 1 4H   |
| Classe de tolerância         | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolerância         | ISO 2 6H   |
| Classe de tolerância         | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolerância         | 6H +0,05   |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Classe de tolerância              | 6H +0,10                                                   |
| Classe de tolerância              | 6H +0,20                                                   |
| Classe de tolerância              | ISO 3 6G                                                   |
| Classe de tolerância              | ISO 3X 6GX                                                 |
| Classe de tolerância              | 7H                                                         |
| Classe de tolerância              | 7HX                                                        |
| Classe de tolerância              | 7G                                                         |
| Classe de tolerância              | 7GX                                                        |
| Número de sulcos de aparas        | 4                                                          |
| Ø do furo central                 | 29,65 mm                                                   |
| Tipo de rosca                     | MF                                                         |
| Tamanho da rosca                  | M30×0,35                                                   |
| Revestimento                      | TiN                                                        |
| Ângulo do flanco                  | 60 grau                                                    |
| Norma de rosca                    | DIN 13                                                     |
| Forma de corte                    | B                                                          |
| Haste                             | Haste cilíndrica com h9                                    |
| Refrigeração interior             | não                                                        |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem                               |
| Sentido de corte                  | direita                                                    |
| Tipo da ferramenta de roscagem    | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido                     | sem                                                        |
| Tipo de produto                   | Machos de roscar                                           |