



## Mașină de carotat, Tip: MAB525



### Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Clasa articolului	07E

### Descriere

#### Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Mașini multifuncționale puternice pentru găurirea, **filetarea**, alezarea și adâncirea tuturor tipurilor de materiale. **Funcționarea spre dreapta / stânga**, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu **sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei** și protecția termică oferă numeroase posibilități de utilizare. **Inclusiv carote Ø 14 / 18 / 22 mm**, adâncime de tăiere 30 mm; **Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16.**

#### Aplicație:

Reglarea continuă a turației pentru variațiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghiilor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor și burghiilor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

#### Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

#### Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**

- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	MAB525
Ø maxim frecare	20 mm
Ø maxim teșire	50 mm
Cursa de lucru	160 mm
Lungime talpă magnetică	90 mm
Interval de turație treapta 2	180 - 580 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	1600 W
Ø maxim filetare în oțel	M20 mm
Lățime talpă magnetică	180 mm
Ø maxim carotare în oțel	50 mm
Interval de turație treapta 1	70 - 280 min <sup>-1</sup>
Formă portsculă	CM3
Lățime	171 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	20 mm
Lungime	295 mm
Dimensiunile portsculei	19 mm Weldon
Înălțime	492 mm
Greutate	16 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat

## Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Set de carote HSS	118825
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26