



## Mașină de carotat, Tip: MAB1300



### Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Clasa articolului	07E

### Descriere

#### Execuție:

- Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.
- Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
- Cutie de viteze cu baie de ulei.

Cea mai puternică mașină de găurit cu talpă magnetică și un motor de 2300 W, **carotare până la Ø 130 mm și filetare până la M42**. Motor cu plajă mare de turații (30 – 550 1/min), magnet cu 3 bobine pentru o forță de fixare extrem de ridicată. Noul sistem de prindere permite conversia rapidă între carote și burghie. **Suținere Servo** pentru găurire aproape fără niciun efort. **Inclusiv carote Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, adâncime de tăiere 55 mm. **Adaptor pentru tarod M20 / M24 / M27**.

#### Aplicație:

Reglarea continuă a turației pentru variațiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghiilor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor și burghiilor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

#### Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrumente de operare.

#### Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**
- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

## Descriere tehnică

Ø maxim frecare	50 mm
Denumirea producătorului	MAB1300
Lățime talpă magnetică	360 mm
Dimensiunile portsculei	19 mm, 32 mm Weldon
Greutate	51 kg
Cursa de lucru	310 mm
Ø maxim filetare în oțel	M42 mm
Lungime	495 mm
Formă portsculă	CM4
Lățime	255 mm
Interval de turație treapta 2	50 - 120 min <sup>-1</sup>
Înălțime	560 mm
Ø maxim teșire	80 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	45 mm
Lungime talpă magnetică	120 mm
Interval de turație treapta 3	130 - 350 min <sup>-1</sup>
Interval de turație treapta 1	30 - 80 min <sup>-1</sup>
Interval de turație treapta 4	210 - 550 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	2300 W
Ø maxim carotare în oțel	130 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat

## Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Set de carote HSS	118825
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23