



Mașină de carotat SB, Tip: MAB525



Date comandă

Numărul de comandă	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Mașină de carotat cu **Swivel Base**, o **posibilitate de ajustare când magnetul este pornit**. Interval de rotire de până la 20° pe ambele părți și o reglare fără trepte înainte și înapoi (15 mm). Mașini multifuncționale puternice pentru găurirea, **filetarea**, alezarea și adâncirea tuturor tipurilor de materiale. **Funcționarea spre dreapta / stânga**, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu **sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei** și protecția termică oferă numeroase posibilități de utilizare. **Inclusiv carote Ø 14 / 18 / 22 mm**, adâncime de tăiere 30 mm; **Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16**.

Aplicație:

Reglarea continuă a turației pentru variațiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghiilor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor și burghiilor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**
- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

Descriere tehnică

Lățime talpă magnetică	180 mm
Putere absorbită	1600 W
Denumirea producătorului	MAB525
Formă portsculă	CM3
Interval de turație treapta 2	180 - 580 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	19 mm Weldon
Ø maxim teșire	50 mm
Cursa de lucru	160 mm
Lungime talpă magnetică	90 mm
Ø maxim filetare în oțel	M20 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	20 mm
Interval de turație treapta 1	70 - 280 min ⁻¹
Ø maxim carotare în oțel	50 mm
Ø maxim frecare	20 mm
Lungime	295 mm
Lățime	171 mm
Greutate	16 kg
Înălțime	492 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de carotat