



Mașină de carotat SB, Tip: MAB845



Date comandă

Numărul de comandă	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

- **Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.**
- **Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.**
- **Cutie de viteze cu baie de ulei.**

Mașină de carotat cu **Swivel Base**, o **posibilitate de ajustare când magnetul este pornit**.

Interval de rotire de până la 20° pe ambele părți și o reglare fără trepte înainte și înapoi (15 mm).

Pachet de forță pentru aplicații dificile. Carote cu Ø de până la 100 mm. **Filetare până la maxim M30** cu ajutorul

adptoarelor livrate. Cu sistem de prindere MK3, cu **sistem de găurire cu înlocuire rapidă**

Keyless. Protecția termică și cuplajul la suprasarcină protejează mașina și unealta. Un motor cu 4 trepte de viteză, sistem electronic de reglare a arborelui și decuplare a momentului permite reglarea optimă a turației fără pierdere de putere. **Inclusiv carote** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, adâncime de tăiere 55 mm; **adaptor pentru tarod** M20 / M24 / M27.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, **cârlig magnetic pentru așchii metalice**, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

Notă:

- **Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.**

- **Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.**
- **Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.**

Descriere tehnică

Interval de turație treapta 3	140 - 360 min ⁻¹
Ø maxim filetare în oțel	M30 mm
Interval de turație treapta 2	65 - 175 min ⁻¹
Greutate	25 kg
Dimensiunile portsculei	19 mm, 32 mm Weldon
Lățime talpă magnetică	220 mm
Interval de turație treapta 4	220 - 600 min ⁻¹
Putere absorbită	1800 W
Cursa de lucru	255 mm
Ø maxim teșire	50 mm
Lungime	370 mm
Interval de turație treapta 1	40 - 110 min ⁻¹
Înălțime	475 mm
Lungime talpă magnetică	110 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	31,75 mm
Formă portsculă	CM3
Denumirea producătorului	MAB845
Ø maxim carotare în oțel	100 mm
Lățime	240 mm
Ø maxim frecare	31,75 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de carotat

