



## Polizor unghiular Acumulator, Tip: 71200262



### Date comandă

Numărul de comandă	077145 71200262
GTIN	
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

**Polizor unghiular cu acumulator 18 V**, rezistent la praf și extrem de performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare în aplicații de montaj.

- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Silențiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibrații datorită motorului montat independent, separat de carcasă și a 4 amortizoare suplimentare de vibrații.**
- **Protecție totală a utilizatorului: pornire lină, protecție împotriva repornirii, protecție electronică la suprasarcină, frână.**
- **Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenți mari cu tensiune înaltă permanentă și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatorii Li-Ion.**
- **Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protecție la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă, pentru acumulator și mașină.**
- **Libertate maximă datorită interfeței FEIN multivolt: Echipamente cu acumulator 18 V, cu interfață multivolt pot fi exploatate cu toți acumulatorii FEIN Li-Ion de la 12 V, 14 V și până la 18 V.**

#### Avantaj:

- **Durabilitate maximă datorită motoarelor fără perii, de ultimă generație, FEIN PowerDrive.**

- **Protecție a motorului împotriva pulberilor agresive ceramice și minerale, datorită carcasei motorului complet închise.**
- **Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, potrivit pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare a turației.**

**Livrare:**

**Fără acumuloare și fără încărcător.** Inclusiv husă de protecție, piuliță cu strângere rapidă fără scule, mâner antivibrații, cheie, geantă de transport.

**Notă:**

Acumulatorii și încărcătoarele recomandate sunt prezentate începând de la Cod 073832.

## Descriere tehnică

Blocaj contra repornirii	da
Protecție la suprasarcină	da
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim al discurilor	125 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Vibrație maximă conform EN	5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	CCG 18-125 BL
Întreprupător de siguranță	nu
Pornire lină	da
Greutate	1,95 kg
Stop Kickback	nu
Turație de mers în gol	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	0
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizor unghiular

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Acumulator Li-IonHighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18