

Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201303 3,8
GTIN	4062406152604
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 6 mm

Lungimea totală L: 54 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,02 mm
Număr de dinți Z	2
Direcția de așchiere	orizontal, înclinat și vertical
Unghiul elicei	30 grad

Forma cozii	HB
Lungimea totală L	54 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ø tăişului D_c	3,8 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Lungimea tăişului L_c	6 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freze cilindro-frontale