

**Garant****Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	201303 16
GTIN	4062406155582
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L<sub>c</sub>: 22 mm

Lungimea totală L: 82 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 16 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Lungimea totală L	82 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Forma cozii	HB

Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Număr de dinți Z	2
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Ø tăişului $D_c$	16 mm
Lungimea tăişului $L_c$	22 mm
Unghiul elicei	30 grad
Direcția de aşchiere	orizontal, înclinat și vertical
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freze cilindro-frontale

## Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 16 mm

SZ2025 16