

Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201303 9
GTIN	4062406155490
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 13 mm

Lungimea totală L: 66 mm

Ø cozii D_s : 10 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	30 grad
Ø tăișului D_c	9 mm
Lungimea totală L	66 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm

Număr de dinți Z	2
Forma cozii	HB
Direcția de așchiere	orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăișului L_c	13 mm
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freze cilindro-frontale