

Macho de roscar para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, MF: M35X3**Dados do pedido**

Número do pedido	130016 M35X3
GTIN	4062406024307
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø da rosca	35 mm
Óleo de corte	HSS E
Número de sulcos de aparas	4
Norma	DIN 376
Quadrado da haste □	22 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø do furo central	32 mm
Ø haste D _s	28 mm
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05

Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G
Classe de tolerância	7GX
Comprimento total L	200 mm
Profundidade de rosca	87,5 mm
Passo de rosca	3 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamanho da rosca	M35×3
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar