



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	80 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	160 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Ø tăișului D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	33 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,52 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------