



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	1 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăişului D_c	20 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Lungimea totală L_{ges}	101 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	33 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	11,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------