

Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, sem revestimento, MF: M120X1**Dados do pedido**

Número do pedido	130021 M120X1
GTIN	4062406029708
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	12
Classe de tolerância	ISO 1 4H
Classe de tolerância	ISO 1X 4HX
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Classe de tolerância	6H +0,05
Classe de tolerância	6H +0,10
Classe de tolerância	6H +0,20
Classe de tolerância	ISO 3 6G
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Classe de tolerância	7H
Classe de tolerância	7HX
Classe de tolerância	7G

Classe de tolerância	7GX
Passo de rosca	1 mm
Comprimento total L	180 mm
Número de arestas de corte Z	12
Quadrado da haste □	44 mm
Norma	DIN 2184
Óleo de corte	HSS
Ø do furo central	119 mm
Ø haste D _s	56 mm
Profundidade de rosca	180 mm
Ø da rosca	120 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamanho da rosca	M120×1
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo de passagem
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar