



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Lungime activă L_1	30 mm
\varnothing cozii D_s h6	16 mm
\varnothing tăișului D_c	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Număr de dinți Z	2
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	30 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,35 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	7,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------