



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	131 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	25 mm
Lungime activă L_1	70 mm
Ø cozii D_5 h6	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Număr de dinți Z	5
Ø tăișului D_c	32 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	57 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,74 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	23,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad

Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------