



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 25/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Număr de dinți Z	5
Lungime activă L_1	60 mm
Ø D_3	18 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	1 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	43 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,05 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	16,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------