



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	79 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	16 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Lungime activă L_1	30 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D_3	9 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,35 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	7,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------