

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 7/16-27****Dados do pedido**

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 130040 7/16-27 |
| GTIN | 4062406043759 |
| Classe de artigo | 10N |

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Óleo de corte | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Passos por polegada | 27 |
| Profundidade de rosca | 27,78 mm |
| Ø do furo central | 10,2 mm |
| Número de sulcos de aparas | 3 |
| Quadrado da haste □ | 7 mm |
| Ø da rosca | 11,112 mm |
| Ø haste D _s | 9 mm |
| Número de arestas de corte Z | 3 |
| Passo de rosca | 0,941 mm |
| Comprimento total L | 110 mm |
| Tipo de rosca | UNS |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tamanho da rosca | 7/16-27 UNS |
| Revestimento | sem revestimento |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Norma de rosca | ASME B1.1 |
| Classe de tolerância | 1B |
| Classe de tolerância | 2B |
| Classe de tolerância | 2 B +0,05 |
| Classe de tolerância | 2 B +0,10 |
| Classe de tolerância | 2 B +0,20 |
| Classe de tolerância | 3B |
| Forma de corte | C |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 |
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de rosar de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Brocas de rosar |