

## Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1/4-32



### Dados do pedido

Número do pedido	130041 1/4-32
GTIN	4062406045760
Classe de artigo	10N

### Descrição

**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Quadrado da haste □	5,5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	7 mm
Ø do furo central	5,7 mm
Norma	DIN 371
Passo de rosca	0,794 mm
Ø da rosca	6,35 mm
Óleo de corte	HSS E
Passos por polegada	32
Número de sulcos de aparas	3
Comprimento total L	80 mm
Profundidade de rosca	15,9 mm
Tipo de rosca	UNEF-LH

Tamanho da rosca	1/4-32 UNEF LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar