

## Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1.3/8-12



### Dados do pedido

Número do pedido	130041 1.3/8-12
GTIN	4062406047016
Classe de artigo	10N

### Descrição

**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

### Descrição técnica

Passos por polegada	12
Norma	DIN 376
Profundidade de rosca	87,31 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø da rosca	34,925 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	28 mm
Ø do furo central	32,75 mm
Óleo de corte	HSS E
Comprimento total L	200 mm
Passo de rosca	2,117 mm
Quadrado da haste □	22 mm
Número de arestas de corte Z	4
Tipo de rosca	UNF-LH

Tamanho da rosca	1,3/8-12 UNF LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar