



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Număr de dinți Z	5
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăişului $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	25 mm
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	23,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	57 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,74 grad
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	62 mm
Tip de coadă	cu filet

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------