



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 28/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D <sub>c</sub>	28 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	1 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Filet de prindere M	M12
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	19,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	0,89 grad
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	54 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară

Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------