

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 3/4-10



Dados do pedido

Número do pedido	130041 3/4-10
GTIN	4062406046408
Classe de artigo	10N

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Passos por polegada	10
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	2,54 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	14 mm
Ø da rosca	19,05 mm
Número de sulcos de aparas	4
Comprimento total L	125 mm
Profundidade de rosca	47,63 mm
Quadrado da haste □	11 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø do furo central	16,46 mm
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	3/4-10 UNC LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar