



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 20/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M10
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Lungimea totală L _{ges}	30 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	1 mm
Număr de dinți Z	4
Ø tăișului D _c	20 mm
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	11,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	33 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,52 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară

Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------