

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1.11/16-18



Dados do pedido

Número do pedido	130041 1.11/16-18
GTIN	4062406047337
Classe de artigo	10N

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Passo de rosca	1,411 mm
Passos por polegada	18
Profundidade de rosca	107,15 mm
Quadrado da haste □	29 mm
Ø do furo central	41,6 mm
Ø haste D _s	36 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø da rosca	42,86 mm
Número de arestas de corte Z	4
Norma	DIN 376
Óleo de corte	HSS E
Comprimento total L	220 mm
Tipo de rosca	UNEF-LH

Tamanho da rosca	1.11/16-18 UNEF LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar