



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 32/6mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 221960 32/6 |
| GTIN | 4960664741151 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Lungimea totală L_{ges} | 40 mm |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$ | 1 mm |
| Ø D_3 | 25 mm |
| Ø tăișului D_c | 32 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. |
| Număr de dinți Z | 6 |
| Filet de prindere M | M16 |
| Răcire interioară | da |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 23,3 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{min} | 57 mm |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{max} | 0,74 grad |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{max} | 62 mm |
| Tip de coadă | cu filet |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Freză de copiere |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229713 |
|--------------------|--------|