


**SNMG 150612, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Clasa articolului	25E

**Descriere**

SNMG 150612 CA515 Rază la colț: 1,2 mm  
 Categorie: CA515  
 Sfărâmător de aşchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Sfărâmător de aşchii	PH
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	CA515

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire