

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1/2-13****Dados do pedido**

Número do pedido	130041 1/2-13
GTIN	4062406046125
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Quadrado da haste □	9 mm
Ø da rosca	12,7 mm
Ø do furo central	10,73 mm
Passos por polegada	13
Ø haste D _s	11 mm
Profundidade de rosca	31,75 mm
Passo de rosca	1,954 mm
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Comprimento total L	110 mm
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	1/2-13 UNC LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca