


TNMG 160404, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire