

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 1.1/2-14**Dados do pedido**

Número do pedido	130041 1.1/2-14
GTIN	4062406047146
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	4
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	32 mm
Comprimento total L	200 mm
Profundidade de rosca	95,25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø da rosca	38,1 mm
Passo de rosca	1,814 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø do furo central	36,5 mm
Quadrado da haste □	24 mm
Passos por polegada	14
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	1.1/2-14 UNS LH
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar