


CNMG 160608, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250376 CA515
GTIN	4960664675579
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 160608 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmtător de aşchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmtător de aşchii	PH
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire