


**CNMG 160612, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 160612 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmător de aşchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 430 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de aşchii	PH
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 430 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire