


**CNMG 120408, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmător de aşchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 430 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	PH
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 430 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire