

**Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 1.5/16-16****Dados do pedido**

Número do pedido	130045 1.5/16-16
GTIN	4062406049188
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Comprimento total L	200 mm
Número de sulcos de aparas	4
Passos por polegada	16
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	22 mm
Ø do furo central	31,75 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	28 mm
Norma	DIN 376
Passo de rosca	1,588 mm
Ø da rosca	33,338 mm
Número de arestas de corte Z	4
Profundidade de rosca	83,3 mm
Óleo de corte	HSS E
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	1.5/16-16 UN

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar