

Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 1-8**Dados do pedido**

Número do pedido	130045 1-8
GTIN	4062406048884
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Norma	DIN 376
Profundidade de rosca	63,5 mm
Comprimento total L	160 mm
Passos por polegada	8
Óleo de corte	HSS E
Número de arestas de corte Z	4
Ø haste D _s	20 mm
Número de sulcos de aparas	4
Quadrado da haste □	16 mm
Ø do furo central	22,15 mm
Passo de rosca	3,175 mm
Ø da rosca	25,4 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamanho da rosca	1-8 UNC

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar