


**DNMG 150608, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 CA515 Categorie: CA515  
 Sfârâmător de așchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	PH
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire