


VNMG 160408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 105 - 510 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	PQ
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 510 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire