


**CNMG 120412, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120412 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmător de așchii: PS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 430 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 430 m/min
Sfărâmător de așchii	PS
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire