


TNMG 220404, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 220404 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Sfărâmător de așchii	PS
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire