


**CNMG 160616, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 160616 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmtător de așchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 430 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 430 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Sfărâmtător de așchii	PH
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire