


**DNMG 150608, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 CA515 Categorie: CA515  
 Sfârâmător de așchii: PQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 510 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 510 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	PQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire