

Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 5/8-12**Dados do pedido**

Número do pedido	130045 5/8-12
GTIN	4062406048518
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Profundidade de rosca	39,7 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	2,117 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	13,9 mm
Óleo de corte	HSS E
Passos por polegada	12
Ø da rosca	15,875 mm
Comprimento total L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø haste D _s	12 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	5/8-12 UN

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar