

**Macho de roscar para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 5/16-20****Dados do pedido**

Número do pedido	130045 5/16-20
GTIN	4062406048112
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Norma	DIN 371
Óleo de corte	HSS E
Ø da rosca	7,938 mm
Passo de rosca	1,27 mm
Quadrado da haste □	6,2 mm
Passos por polegada	20
Ø do furo central	6,7 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Número de arestas de corte Z	3
Profundidade de rosca	19,85 mm
Comprimento total L	90 mm
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	5/16-20 UN

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar