


CNMM 190616, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 190616 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PX
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm
 Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PX
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire