


DNMG 150612, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150612 CA515 Categorie: CA515
 Sfârâmător de aşchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	PH
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire