

Dorn de măsurare a coordonatelor, Filet: M5



Date comandă

Numărul de comandă	494250 M5
GTIN	4046122918607
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dorn de măsurare coordonate pentru determinarea poziției și a direcției filetului interior la utilizarea unui aparat de măsurare a coordonatelor sau a unui microscop tactil de măsurare MM1 cu sistemul tactil de măsurare TP20.

Aplicație:

Dornul este susținut de două spire (sus și jos) de către un gradient prestabilit și se centrează deasupra flancului filetului. Pe suprafața funcțională netedă se măsoară orientarea în cameră cu ajutorul palpatorului.

Descriere tehnică

Dimensiune L1	29 mm
Material	Oțel pentru calibre
Deschiderea cheii SW	4 mm
Dimensiune L2	12 mm
Ø D	6 mm
Dimensiune L3	8 mm
Calibrarea	L10
Tip produs	Dorn de control pentru masini unelte

Servicii

Calibrare Calibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 20 mm

028550 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim 90 mm

028590 90