

**Macho de roscar para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 3/4-14****Dados do pedido**

Número do pedido	130046 3/4-14
GTIN	4062406050863
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Passos por polegada	14
Óleo de corte	HSS E
Número de arestas de corte Z	4
Profundidade de rosca	47,63 mm
Norma	DIN 376
Número de sulcos de aparas	4
Ø haste D <sub>s</sub>	14 mm
Passo de rosca	1,814 mm
Comprimento total L	125 mm
Ø da rosca	19,05 mm
Ø do furo central	17,4 mm
Quadrado da haste □	11 mm
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	3/4-14 UNS LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar